

Date d'édition : 31.01.2026

Ref : EWTGUCE210

CE 210 Écoulement d'un solide divisé en sortie de silos (Réf. 083.21000)

Influence matériau des parois et inclinaison parois sur le mode d'écoulement et le temps d'écoulement



Les silos sont utilisés pour le stockage à grande échelle des solides divisés les plus divers.

Les solides divisés en stock doivent être ensuite intégrés de manière fiable à des processus de production.

Pour répondre à cet objectif, le silo doit être dimensionné pour l'écoulement en masse.

Le banc d'essai CE 210 démontre d'une manière proche de la pratique les différents types d'écoulements en sortie de silo: écoulement en masse, écoulement en noyau et formation de voûtes.

Le type d'écoulement rencontré dépend des caractéristiques d'écoulement du solide divisé, de la géométrie du silo et du matériau constituant ses parois.

Le banc d'essai comprend deux silos de forme identique dont les parois avant sont transparentes et dont les parois latérales sont constituées de matériaux différents.

Les silos sont pourvus d'un entonnoir d'écoulement cunéiforme dont l'inclinaison et la largeur sont ajustables.

Ce banc d'essai a été développé en collaboration avec le *professeur Dr. Schulze (de l'école supérieure spécialisée de Braunschweig / Wolfenbüttel en Allemagne)*.

Le comportement d'écoulement est caractérisé par le temps mesuré, la pesée du solide divisé, la géométrie du silo et le type d'écoulement observé.

Les données enregistrées permettent de vérifier de manière pratique le dimensionnement du silo, en utilisant par exemple l'appareil d'essai CE 200 Caractéristiques d'écoulement de solides divisés.

Pour les essais avec formation de voûtes, on recommande d'utiliser en plus comme solide divisé de la farine (de type 405).

La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide l'étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais

- influence du matériau des parois et de l'inclinaison des parois de l'entonnoir sur le temps d'écoulement
- démonstration des types d'écoulements typiques en sortie de silo:
 - écoulement en masse
 - écoulement en noyau
 - formation de voûtes
- influence des caractéristiques d'écoulement sur le temps et les modes d'écoulement
- comparaison entre différents solides divisés
- vérification du dimensionnement du silo du CE 200

Les grandes lignes

- Géométrie variable du silo
- Différents types d'écoulements: écoulement en masse, écoulement en noyau et formation de voûtes

Les caractéristiques techniques

2 silos avec entonnoir d'écoulement cunéiforme

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr



Date d'édition : 31.01.2026

- diamètre de la base: 200x200mm
- largeur de la sortie: 10...70mm
- hauteur de la tige du silo: env. 300mm
- hauteur de l'entonnoir: env. 50...140mm
- volume: env. 14...18L

2 solides divisés

- matière plastique en granulés: 2...5mm
- vannure d'épeautre: 5...15mm

Balance

- avec fonction de mise à zéro du poids
- jusqu'à 10kg

Chronomètre

- 0...10h

Dimensions et poids

Lxlxh: 1830x790x1420mm

Poids: env. 190kg

Nécessaire au fonctionnement

230V, 50Hz, 1 phase, 1 autre solide divisé (par ex. farine de type 405)

Liste de livraison

- 1 banc d'essai
- 1 boîte de rangement
- 2 réservoirs de collecte avec couvercle
- 1 balance
- 20L de matière plastique en granulés
- 24L de vannure d'épeautre
- 1 jeu d'accessoires
- 1 documentation didactique

Catégories / Arborescence

Techniques > Génie des Procédés > Génie des procédés mécaniques > Stockage et écoulement de solides divisés

Date d'édition : 31.01.2026

